


剖面 A-A



输入电压 (V)	48	绝缘等级	B
额定电流(A)	6.6	反电势常数 (Vdc/Krpm)	21.1
额定转速(RPM)	1600	线电阻 (Ω)	0.35
额定转矩(N.m)	1.5	线电感 (mH)	0.28
额定功率(W)	252	极对数	16
峰值扭矩(N.m)	3.75	齿槽转矩 (mN.m)	64

名称 TITLE		 Professional · Reliable · Innovative			
电机组合图	版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE	
尺寸参考图		1:1	A3	Sheet 1	1
				Of 1	
图号		FL09015			
PRO NAME		产品名称			
设计 DESIGN	工艺 PROCESS	PRO NAME		第一视角 FIRST ANGLE P1/1	
核对 CHECK	日期 DATE	PRO NAME			